Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte T-Form FT

Artikelnummer: 1124655



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1124655
Typ	GMS 4 VP T FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	T-Form
Hersteller	OBO
Dimension	200x95x40x5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2466 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte T-Form FT

Artikelnummer: 1124655

Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	T-Verbinder
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Lochgröße	13
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein