# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern A4

## Artikelnummer: 1124743



Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.

CE

| | |
|---|---|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1124743 |
| Typ | GMS 4 VW 90 A4 |
| Bezeichnung 1 | Verbindungswinkel |
| Bezeichnung 2 | 90°, mit 4 Löchern |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 104x104x40x4 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | blank, nachbehandelt |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 23,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5971 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern A4

## Artikelnummer: 1124743

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 104 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 104 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | 90°-Winkel |
| Ausführung | Winkel |
| Geeignet für Profilformen | C-Profil |
| Lochgröße | 13 |
| Materialstärke | 4 mm |
| Mit Schraubenzubehör | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |