
# Technisches Datenblatt

## Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
## Typ GS-A70170
## Artikelnummer: 6277840

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6277840 |
| Typ | GS-AI70170RW |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | vereinfacht asymmetrisch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x170x128 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 67 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7766 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
## Typ GS-A70170
## Artikelnummer: 6277840

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 70 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | asymmetrisch |
| für Kanal-Abmessung | 70 x 170 mm |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |