Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A70210
Artikelnummer: 6278060



T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

St Stahl


Stammdaten

Artikelnummer	6278060
Typ	GS-AT70210RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x210x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	202 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,8276 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A70210
Artikelnummer: 6278060

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	210 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C