Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170
Artikelnummer: 6278230

Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



St Stahl


Stammdaten

Artikelnummer	6278230
Typ	GS-DFF70170RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	fallend asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x170x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,7841 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70170
Artikelnummer: 6278230

Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	170 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	170 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Richtungsänderung	vertikal fallend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm