
Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210
Artikelnummer: 6278440

Inneneck zur direkten Montage am GS Geräteeinbaukanal.



St Stahl


Stammdaten

Artikelnummer	6278440
Typ	GS-DI70210RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	vereinfacht symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	70x210x128
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,7502 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D70210
Artikelnummer: 6278440

Abmessungen



Länge	128 mm
Breite	210 mm
Höhe	70 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	70 x 210 mm
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm