Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210
Artikelnummer: 6278560



T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

St Stahl


Stammdaten

Artikelnummer	6278560
Typ	GS-DT90210RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	symmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x210x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	226 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,9513 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, symmetrisch, doppelt, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-D90210
Artikelnummer: 6278560

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	210 mm
Höhe	90 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Oberteilbreite 2	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C