
Technisches Datenblatt

Kupplung GS-KUP90

Artikelnummer: 6277294



Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	6277294
Typ	GS-KUP90
Bezeichnung 1	Kupplung
Bezeichnung 2	universal, für Kanaltiefe 90
Hersteller	OBO
Dimension	90x120
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4365 kg CO2e / 2 Stück

Technisches Datenblatt

Kupplung GS-KUP90

Artikelnummer: 6277294

Abmessungen



Länge	120 mm
Breite	90 mm

Technische Daten

Ausführung	universal
Bauform	Kupplung
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	90 mm
Mit Potentialausgleich	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C