Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW90

Artikelnummer: 6277095

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6277095
Typ	GS-TW90
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GS 90
Hersteller	OBO
Dimension	24x73x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	74,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,6666 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Trennwand GS-TW90

Artikelnummer: 6277095

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	24 mm
Höhe	73 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	steckbar
Geeignet für Kanalhöhe	90
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C