
Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156036

Sechskantschraube M12x30mm



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3156036
Typ	HHS M12x30 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M12x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,77 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1817 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156036

Abmessungen



Länge	30 mm
Maß d	12 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	30 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	19
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein