
Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156016

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3156016
Typ	HHS M6x16 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,511 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0248 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156016

Abmessungen



Länge	16 mm
Maß d	6 mm
Maß L	16 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	16 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein