Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156021

Sechskantschraube M6x35mm



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156021
Typ	HHS M6x35 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x35mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,837 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0407 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	35 mm
Maß d	6 mm
Maß L	35 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156021

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	35 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein