Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156022

Sechskantschraube M6x40mm



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3156022
Typ	HHS M6x40 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M6x40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,923 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0446 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	40 mm
Maß d	6 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156022

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	40 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein