Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188256



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3188256
Typ	HHWS 10x60 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	10x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0892 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188256

Abmessungen



Länge	60 mm
Maß D	10 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Kopfform	sechskant (hexagonal)
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	10 mm
Schlüsselweite	17
Schraubsystem	Außensechskant