Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188094



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3188094
Typ	HHWS 6x80 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	6x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,375 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0344 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188094

Abmessungen



Länge	80 mm
Maß D	6 mm
Maß L	80 mm

Technische Daten

Kopfform	sechskant (hexagonal)
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	6 mm
Schlüsselweite	10
Schraubsystem	Außensechskant