Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188159



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3188159
Typ	HHWS 8x50 G
Bezeichnung 1	Sechskantholzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	8x50mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0452 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Artikelnummer: 3188159

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	8 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Kopfform	sechskant (hexagonal)
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	8 mm
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	Außensechskant