Technisches Datenblatt

Einbaueinheit

Artikelnummer: 6288365



Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanälen der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE. 6 mm² Reihenklemmen für N und PE auf Hutschienen komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6 mm². Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.

St	Stahl
P	pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6288365
Typ	IKR4RW
Bezeichnung 1	Einbaueinheit
Bezeichnung 2	für Rapid 80 GK, GS & GA
Hersteller	OBO
Dimension	92x84x344
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0497 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Einbaueinheit

Artikelnummer: 6288365

Abmessungen



Länge	344 mm
Breite	84 mm
Höhe	92 mm

Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Anzahl der Einheiten	3
Anzahl der Reihen	1
Art des Deckels	mit Ausschnitt
DIN-Schiene	ja
Geeignet für Kanalhöhe	80
Halogenfrei	ja
Leitungseinführung	ja
Mit Montageplatte	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
ROHS Konform	exempt
Transparenter Deckel	ja