# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSDHSM45

## Artikelnummer: 6289980



ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten.
Säule bestehend aus:
1 Zweizügige Säule mit Standfuß
  Gesamtlänge 675 mm
2 Oberteile Aluminium
  Länge 675 mm
Das Design dieser Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil, das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 2 x 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.

Alu Aluminium

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6289980 |
| Typ | ISSDHSM45RW |
| Bezeichnung 1 | Installationssäule |
| Bezeichnung 2 | Boden |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 675x80x130 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 281,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 37,9841 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISSDHSM45

## Artikelnummer: 6289980

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 675 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 130 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
| Anzahl der Züge | 2 St. |
| Ausführung | doppelseitig |
| Befestigungsart | Standfuß |
| Bodenmontage | ja |
| Deckenmontage | nein |
| Durchgehendes Profil | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Kabeleinführung | unten |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Ortsveränderlich | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Säulenform | oval |
| Säulenhöhe min. | 675 mm |
| Verstellbar | nein |
| Vorverdrahtet | nein |