Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347028



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklauen.
Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

IS8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6347028
Typ	KI8 CPS5-1-500FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	500mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	224 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,2031 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347028

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	50 mm
Höhe	186,5 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm