Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen FT

Artikelnummer: 6347032



Kopfplatte mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen für die Montage am IS 8-Stiel.
Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklauen.
Der Trassenverlauf ist in Querrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

IS8

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6347032
Typ	KI8 CPS5-2-400FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	345,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,7499 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen FT

Artikelnummer: 6347032

Abmessungen



Länge	400 mm
Breite	200 mm
Höhe	186,5 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm