

Technisches Datenblatt

Sprosse CKD 40

Art.-Nr. 6008285



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6008285
Typ	CKD 40 80 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B754mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	275,00 kg/100 St.

Technische Daten

	Länge	754,00 mm
	Breite	754,00 mm
	Höhe	100,00 mm
	Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
	Materialstärke	2,00 mm
	Schlitzweite	18,00 mm

