

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück

Art.-Nr. 7136927

OBO
BETTERMANN



Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7136927
Typ	DFAA 300 A2
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 300
Dimension	B300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	44,80 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß H	15,00 mm
Anzahl Drehriegel	4,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>