

Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen

Art.-Nr. 7133944

OBO
BETTERMANN



Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	7133944
Typ	DFB 45 400 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 45 400
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	226,80 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß H	15,00 mm
Maß R	148,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Anzahl Drehriegel	5,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>