


# Technisches Datenblatt

## Deckel für Gitterrinne, rastbar

Art.-Nr. 6001842

**OBO**  
BETTERMANN



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.



CE

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6001842
Typ	DGRR 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	73,33 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	98,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	98,00 mm
Befestigungsart	aufrastend
Blechstärke	0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>