


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052650



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.




St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab 500 mm Breite.
Produktzusatztext 1	Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6052650
Typ	DRLU 200 DD
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste Verkaufseinheit	3,00 m
Gewicht	177,50 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß H	15,00 mm
Befestigungsart	Deckelklammer
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>