


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht

Art.-Nr. 6052994



Ungelochter Deckel zum Abdecken von Kabelrinnen und Gitterrinnen.




A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Produktzusatztext Hinweis	Quersicke ab der Breite 500 mm.
Produktzusatztext 1	Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6052994
Typ	DRLU 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel ungelocht
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste Verkaufseinheit	3,00 m
Gewicht	256,00 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß B	300,00 mm
Befestigungsart	Deckelklammer
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>