

Technisches Datenblatt

Kopfplatte

Art.-Nr. 6348876

OBO
BETTERMANN



Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.

Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 montiert werden.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



VA	Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B	blank, nachbehandelt

Produkttext Lieferumfang Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	6348876
Typ	KU 3 A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3-Stiel
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	41,00 kg/100 St.

Technische Daten

	Ausführung	Schraubkopfplatte
	Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für U-Profil	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Konsolbefestigung	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Winkelbereich	90,00 - 90,00 °