

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte, variabel

Art.-Nr. 6348883

**OBO**  
BETTERMANN




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6348883
Typ	KU 3 V FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3 und 3518, variabel
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	41,30 kg/100 St.

### Technische Daten



Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	U-Profil
Geeignet für Konsolbefestigung	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °

