

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60

Art.-Nr. 6225258

**OBO**  
BETTERMANN



T-Stück, horizontal, mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleiterarten mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei 1.4301
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225258
Typ	LT 660 R3 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	767,20 kg/100 St.

### Technische Daten

	Breite	600,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	600,00 mm
	Maß R	300,00 mm
	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
	Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
	Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
	Bauform	Abgang symmetrisch
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	1,50 mm
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>