

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60

Art.-Nr. 6225218

**OBO**  
BETTERMANN



**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225218
Typ	LT 660 R3 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	757,40 kg/100 St.

### Technische Daten

	Breite	600,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	600,00 mm
	Maß R	300,00 mm
	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
	Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
	Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
	Bauform	Abgang symmetrisch
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	1,50 mm
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>