


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 7136122

**OBO**  
BETTERMANN



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7136122
Typ	RAA 610 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	44,20 kg/100 St.

### Technische Daten



Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß R	50,00 mm
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Holmstärke	1,25 mm
Materialstärke Bodenblech	1,00 mm