


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110

Art.-Nr. 7000715

OBO
BETTERMANN




CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7000715
Typ	RB 45 155 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	470,00 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	550,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	550,00 mm
Maß R	150,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>