

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7133120

OBO
BETTERMANN



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90° Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	7133120
Typ	RB 45 620 A2
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	80,90 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

45° -Bogen 60

Art.-Nr. 7133120

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

	Breite	200,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	200,00 mm
	Maß R	50,00 mm
	Abbiegung (Winkel)	45°
	Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Richtungsänderung	horizontal
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>