

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7133265

**OBO**  
BETTERMANN



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 60 ist für 90° Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7133265
Typ	RB 45 630 A4
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	113,10 kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60

Art.-Nr. 7133265

**OBO**  
BETTERMANN

### Technische Daten

	Breite	300,00 mm
	Seitenhöhe	60,00 mm
	Maß B	300,00 mm
	Maß R	50,00 mm
	Abbiegung (Winkel)	45°
	Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Richtungsänderung	horizontal
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>