Technisches Datenblatt

90°-Bogen 35

Art.-Nr. 6043123



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6043123
Typ	RB 90 315 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Dimension	35x150
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	65,00 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	150,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	150,00 mm
Maß R	50,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Abmessung	250 x 250 x 35 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐