

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110

Art.-Nr. 6042062

OBO
BETTERMANN



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6042062
Typ	RTM 160 A2
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	110x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	659,50 kg/100 St.

Technische Daten

	Breite Seitenhöhe Blechstärke Maß B Ausführung Verbinder Bauform Abmessung Geeignet für Funktionserhalt Holmstärke Materialstärke Bodenblech NATO Lochbild Rostfreier Stahl, gebeizt Weitspann-Ausführung	600,00 mm 110,00 mm 1,25 mm 600,00 mm integrierter Verbinder T-Stück horizontal 110x600 mm <input type="checkbox"/> 1,25 mm 1,25 mm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	---	--