


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6225954

**OBO**  
BETTERMANN



CE

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6225954
Typ	SLAA 1140 R3 FT
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	587,00 kg/100 St.

### Technische Daten

	Breite	400,00 mm
	Seitenhöhe	110,00 mm
	Maß B	400,00 mm
	Maß R	300,00 mm
	Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
	Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
	Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Holmstärke	2,00 mm
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>