

Technisches Datenblatt

90°-Bogen mit Z-Sprosse, 40

Art.-Nr. 7099096

OBO
BETTERMANN



CE


Alu	Aluminium
GB	gebeizt

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Stammdaten

Art.-Nr.	7099096
Typ	SLZB 90 400 ALU
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Dimension	B410mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Oberfläche	gebeizt
Oberfläche Kürzel	GB
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	149,70 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	400,00 mm
Seitenhöhe	40,00 mm
Maß R	250,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	5,00 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>