

Műszaki adatlap

Távtartó konzol, BKRS

Rend. sz. 6044541



Zárt, téglalap alakú acélprofilból készült távtartó láb a lépésálló kábeltartó-rendszerhez.




St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6044541
típus	STA BKRS 100 FT
1. megnevezés	távtartó konzol
2. megnevezés	BKRS lépésálló kábeltálcához
Méret	B=100
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	83,70 kg/100 darab

Műszaki adatok



hossz	100,00 mm
szélesség	98,00 mm
magasság	108,00 mm
B méret	92,00 mm
b1 méret	11,00 mm
b2 méret	61,00 mm
D méret	13,00 mm
Kivétel	egyéb
Tálcárogzítás	csavarozható
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható kábelletrához	<input type="checkbox"/>
Alkalmazható kábeltálcához	<input checked="" type="checkbox"/>
Alkalmazható tálca-/létraszélességhez	100,00 mm
Rozsdamentes acél, pácolt	<input type="checkbox"/>