

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel

Art.-Nr. 6340938



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6340938
Typ	US 5 50 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Dimension	50x50x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	133,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	500,00 mm
Maß L	500,00 mm
Abmessung	50 x 50 x 2,5 mm
Abbrechbar	☐
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
EPD-Artikel	☒
Geeignet für Funktionserhalt	☒
Materialstärke	2,50 mm
Mit Zahnung	☐
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	45,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	