


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110

Art.-Nr. 6312748

OBO
BETTERMANN



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6312748
Typ	WLT 1140 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2.147,00 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	400,00 mm
Seithöhe	110,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß R	500,00 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>