
Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6069036



Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	6069036
Typ	KTSMV 860 DD
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	85x600x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0068 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic DD

Artikelnummer: 6069036

Abmessungen



Abmessung	85x600
Länge	200 mm
Breite	600 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	schraubloser Verbinder