Technisches Datenblatt

Kopfplatte A2

Artikelnummer: 6348876



Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 montiert werden.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

US3

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6348876
Typ	KU 3 A2
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 3-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	130x40x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,4608 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kopfplatte A2

Artikelnummer: 6348876

Abmessungen



Länge	130 mm
Breite	40 mm
Höhe	100 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm