

Technisches Datenblatt

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Art.-Nr. 6279711



Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.




St Stahl

Stammdaten

Art.-Nr.	6279711
Typ	GA-TW70
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GA 70
Dimension	53x24x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 m
Gewicht	51,50 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	70,00 mm
Maß a	70,00 mm
Ausführung	1-fach
Befestigungsart	einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe	70,00
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>