

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Art.-Nr. 6278782

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6278782
Typ	GK-OTKLGR
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	kanneliert
Dimension	80x2000mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	27,00 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	76,50 mm
Ausführung	profiliert
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>

