

Technisches Datenblatt

Blende 520 mm für ISSMKS

Art.-Nr. 6286798

OBO
BETTERMANN



Teleskopblende für den variablen Höhenausgleich unterschiedlicher Deckenhöhen (3150 mm - 3315 mm)

CE

St Stahl
P135S PES135 - Polyester/Sichtfläche beschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6286798
Typ	ISSMKS B520
Bezeichnung 1	Blende 520 mm
Bezeichnung 2	für ISSMKS
Dimension	520x464x201
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	PES135 - Polyester/Sichtfläche beschichtet
Oberfläche Kürzel	P135S
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	538,60 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Blende 520 mm für ISSMKS

Art.-Nr. 6286798

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

