

Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 30030-as típusú

Rend. sz. 6248489



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.
A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés
minden további segédeszköz nélkül biztosított.



St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Törzsadatok

cikkszám	6248489
típus	LKM30030RW
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Méret	30x30x2000
szín	hófehér
RAL-szám	9010
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott / műanyag bevonatú
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FSK
Legkisebb értékesítési egység	2 m
súly	62,00 kg/100 m

Műszaki adatok

	hossz	2.000,00 mm
	szélesség	30,00 mm
	magasság	30,00 mm
	Abmessung BxH	30x30 mm
	A fix választófalak száma	0
	A dugaszolható választófalak száma	0
	Fedél kivétel	különálló
	Rögzítési mód	Fenékperforálás
	Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kábeltartó kapcsok	<input type="checkbox"/>
	Csatorna-összekötő	<input type="checkbox"/>
	hasznos keresztmetszet	7,73 cm ²
	Védőfólia	<input type="checkbox"/>