

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM
60150
Art.-Nr. 6248012

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6248012
Typ	LKM F60150FS
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Dimension	60x150mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	113,50 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	140,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	64,00 mm
Maß a	140,00 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	64,00 mm
Kanalhöhe	64,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Systemgröße	60x150
Winkelbereich	90,00 °