

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 100230

Art.-Nr. 6027253

OBO
BETTERMANN



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.

4 Oberteilklemmern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6027253
Typ	WDK100230LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	100x230x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 m
Gewicht	338,00 kg/100 m

Technische Daten

230	Länge	2.000,00 mm
	Breite	230,00 mm
	Höhe	100,00 mm
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	113
	Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	94
	Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	87
	Anzahl der festen Trennwände	0
	Anzahl der steckbaren Trennwände	3
	Ausführung Deckel	lose
	Befestigungsart	Bodenlochung
	Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
	Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
	Schutzfolie	<input type="checkbox"/>