Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Art.-Nr. 6175581



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.

PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6175581
Typ	WDKH-I20020RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	0,54 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	38,50 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	20,00 mm
Maß a	38,50 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Halogenfrei	☐
Kanalhöhe	20,00 mm
Schutzfolie	☐
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °